

HellermannTyton

**Clește, Tip: 0/1****Date comandă**

Numărul de comandă	729930 0/1
GTIN	4031026185170
Clasa articolului	76C

**Descriere****Execuție:**

Corpul cleștelui din metal ușor cu 3 pini îndoiți, de oțel (Ref. 8/10 dreپți) înlocuibili. Mărimea deschiderii reglabilă prin intermediul șurubului tip știft.

**Aplicație:**

Pentru destinderea garniturilor din cauciuc și PVC.

**Notă:**

Utilizați doar dornuri de schimb specifice tipului.

Lungimea utilă a dornului: 30 mm

Lungimea totală: 130 mm

Lungimea totală a dornului: 50 mm

Pentru Ø exterior cablu: 2 - 3,5 mm

Pentru Ø interior al garniturii: 1,25 - 1,75 mm

**Descriere tehnică**

Pentru Ø exterior cablu	2 - 3,5 mm
Lungimea totală	130 mm
Pentru Ø interior al garniturii	1,25 - 1,75 mm
Lungimea utilă a dornului	30 mm
Lungimea totală a dornului	50 mm
Denumirea producătorului	NA0/1
Tip produs	Clește de sertizare

---

**Accesorii**

Arc pentru clește Tip 1

729320 1

Set de dornuri de schimb3 buc. Tip 0/1

729931 0/1