

HellermannTyton

Clește, Tip: 1K/3**Date comandă**

Numărul de comandă	729930 1K/3
GTIN	4031026185194
Clasa articolului	76C

Descriere**Execuție:**

Corpul cleștelui din metal ușor cu 3 pini îndoiți, de oțel (Ref. 8/10 drepti) înlocuibili. Mărimea deschiderii reglabilă prin intermediul șurubului tip știft.

Aplicație:

Pentru destinderea garniturilor din cauciuc și PVC.

Notă:

Utilizați doar dornuri de schimb specifice tipului.

Lungimea utilă a dornului: 30 mm

Lungimea totală: 130 mm

Lungimea totală a dornului: 50 mm

Pentru Ø exterior cablu: 4 - 9 mm

Pentru Ø interior al garniturii: 2,5 - 5 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	130 mm
Lungimea utilă a dornului	30 mm
Pentru Ø exterior cablu	4 - 9 mm
Lungimea totală a dornului	50 mm
Pentru Ø interior al garniturii	2,5 - 5 mm
Denumirea producătorului	NA1K/3
Tip produs	Clește de sertizare

Accesorii

Arc pentru clește Tip 1

729320 1

Set de dornuri de schimb 3 buc. Tip 1K/3

729931 1K/3