



Clește de sertizare MultiCrimp® cu compartiment pentru capete interschimbabile, Număr bacuri interschimbabile: 5



Date comandă

Numărul de comandă	729650 5
GTIN	4003773066934
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Clește de sertizare cu sistem de schimbare rapidă pentru o montare mobilă mai ușoară. Compartimentul rotund separat conține 3, respectiv 5 matrițe de sertizare pentru operații uzuale de sertizare. Clește brunat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

- **Schimbare rapidă a matrițelor de sertizare fără folosirea altor scule.**
- **O singură sculă pentru operațiile uzuale de sertizare.**
- **Rezultate de sertizare similare celor obținute la bacurile de sertizat montate fix.**

Livrare:

Clește de sertizare cu compartiment rotund inclusiv 3, resp. 5 matrițe de sertizare.

Lungimea totală: 250 mm

Pentru manșoane de protecție a extremității cablului: 0,25 – 6,0 și 10; 16; 25 mm²

Pentru papuci de cablu, izolați și conector: 0,5 - 6 mm²

Pentru racord plat neizolat: 0,5 - 6 mm²

Pentru papuci de cablu, neizolați și conector: 0,5 - 10 mm²

Pentru conector de îmbinare neizolat: 0,5 - 10 mm²

Descriere tehnică

Pentru papuci de cablu, izolați și conector	0,5 - 6 mm ²
Pentru papuci de cablu, neizolați și conector	0,5 - 10 mm ²

Pentru conector de îmbinare neizolat	0,5 - 10 mm ²
Pentru racord plat neizolat	0,5 - 6 mm ²
Pentru manșoane de protecție a extremității cablului	0,25 – 6,0 și 10; 16; 25 mm ²
Lungimea totală	250 mm
Număr bacuri interschimbabile	5
Denumirea producătorului	MultiCrimp
Tip produs	Clește de sertizare