

HellermannTyton

**Clește, Tip: 4/5****Date comandă**

Numărul de comandă	729930 4/5
GTIN	4031026185217
Clasa articolului	76C

**Descriere****Execuție:**

Corpul cleștelui din metal ușor cu 3 pini îndoiți, de oțel (Ref. 8/10 dreپți) înlocuibili. Mărimea deschiderii reglabilă prin intermediul șurubului tip știft.

**Aplicație:**

Pentru destinderea garniturilor din cauciuc și PVC.

**Notă:**

Utilizați doar dornuri de schimb specifice tipului.

Lungimea utilă a dornului: 55 mm

Lungimea totală: 150 mm

Lungimea totală a dornului: 80 mm

Pentru Ø exterior cablu: 13 - 20 mm

Pentru Ø interior al garniturii: 7,5 - 10 mm

**Descriere tehnică**

Pentru Ø interior al garniturii	7,5 - 10 mm
Lungimea totală a dornului	80 mm
Pentru Ø exterior cablu	13 - 20 mm
Lungimea utilă a dornului	55 mm
Lungimea totală	150 mm
Denumirea producătorului	NA4/5
Tip produs	Clește de sertizare

---

**Accesorii**

Set de dornuri de schimb 3 buc. Tip 4/5

729931 4/5

Arc pentru clește Tip 2

729320 2