

**Set de burghie de percuție din carbură, Ø burghiului: 5-12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	789020 5-12
GTIN	4002395369980
Clasa articolului	76G

**Descriere****Execuție:**

- **Cuțit dublu. Cei 3 dinți de avans speciali Power Breaker ai MS2 produc microfisuri în materialul de găurit pentru un avans mai rapid la găurire și la îndepărtarea materialului. Vârful din HM de înaltă calitate cu lipire deosebit de puternică garantează durabilitate lungă și în beton armat. Prin spirala cu miez întărit (KVS) sunt atenuate vibrațiile; energia de baterie se transmite direct la vârful burghiului.**

**Aplicație:**

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei.

**Conținut:**

Burghiu pentru percuție Cod 789000: câte 1 buc.

Ref. 5; 6; 8, lungime 110 mm;

Ref. 6; 8; 10; 12, lungime 160 mm

**Descriere tehnică**

Ø burghiului	5 - 12 mm
Număr de dinți Z	2

Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră

## Accesorii

Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 12X160 mm	789000 12X160
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 8X160 mm	789000 8X160
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 5X110 mm	789000 5X110
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 10X160 mm	789000 10X160
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 8X110 mm	789000 8X110
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 6X110 mm	789000 6X110
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 6X160 mm	789000 6X160