

**Clește de sertizare, Tip: 6IS/F****Date comandă**

Numărul de comandă	729700 6IS/F
GTIN	4045197166715
Clasa articolului	72B

**Descriere****Execuție:**

Corpul cleștelui din oțel plat, cu bacuri profilate pentru diferite modele de presare (consultați tabelul). Sculă de tăiat cu filet pentru bolțuri M2,6 – M5. Dezizolator 0,75 – 6 mm<sup>2</sup>. Clește vopsit negru, mânere cu manșoane din material plastic. Pentru dezizolare, tăiere, presare etc., mai ales în domeniul reparațiilor.

Lungimea totală: 230 mm

Pentru secțiunea conductorului: 1,5 – 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm<sup>2</sup>

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	230 mm
Pentru secțiunea conductorului	1,5 – 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm <sup>2</sup>
Tip produs	Clește de sertizare