

Garant**Cap interschimbabil de sertizare, Tip: 1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	729624 1,5
GTIN	4045197200129
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

- Sertizare precisă datorită cursei lineare.
- Posibilități multiple de utilizare și costuri reduse datorită sistemului de schimbare rapidă fără scule
- Garantează rezultate de sertizare bune conform DIN, respectiv EN datorită capetelor înlocuibile ajustate din fabrică și a dispozitivului de blocare forțată integrat în unealta de bază.
- Poziție permanent corectă a contactului în matricea de sertizare datorită poziționării contactului
- Ideal pentru lucrul în locuri greu accesibile datorită formei de proiectare mică, ușor de mănuit.

Cu **opritor de izolare pentru poziționarea sigură a contactului.**

Aplicație:

Pentru executarea sertizării papucilor de cablu în aplicații electronice.

Adaptat pentru:

Sculă de bază Cod 729611. Capete universale: până la 1,5 mm²; racorduri plate și manșoane: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer și TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ și seria M; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.

Descriere tehnică

Pentru secțiunea conductorului	0,1 - 1,5 mm ²
Tip produs	Clește de sertizare

