



## Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus, Ø×lungimea totală: 32X450mm



### Date comandă

Numărul de comandă	789050 32X450
GTIN	4002395359646
Clasa articolului	76G

### Descriere

#### Execuție:

Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată. Viteză mărită de găurire datorită capului cu 4 tăișuri. Durabilitate dublă în comparație cu burghiele cu 2 tăișuri. Design cu 4 spirale cu volum mare. Vârf unghiular mai ascuțit:

Găurire precisă, fără alunecare pe suprafață, mai agresiv în oțelul pentru ranforsare și cu viteză de găurire mai mare.

Certificare PGM - atestă faptul că găurile sunt potrivite pentru dibluri, atât pentru ancore chimice, cât și mecanice. Placă din carbură cu 4 tăișuri, crestată, robustă și **sudate într-o singură bucată**. Designul nou al capului cu vârf foarte ascuțit facilitează un avans optim la contactul cu armătura de fier.

#### Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire. Silențiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu 4 spirale pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la perforare, vibrații reduse și stabilitate mare. Oboseală redusă și solicitare scăzută a mașinii.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	450 mm
Ø	32 mm
Lungimea spiralei	400 mm
Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	Carbură

Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră