



Set de burghie de percuție din carbură „MX4”, Ø burghiului: 5-10mm



Date comandă

Numărul de comandă	789060 5-10
GTIN	4002395374915
Clasa articolului	76G

Descriere

Execuție:

Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată. Viteză mărită de găurire datorită capului cu 4 tășuri. Durabilitate dublă în comparație cu burghiile cu 2 tășuri. Design cu 4 spirale cu volum mare. TARGET TIP TECHNOLOGY - vârf mai ascuțit:

Găurire precisă, fără alunecare pe suprafață, mai agresiv în oțelul pentru ranforsare și cu viteză de găurire mai mare.

Certificare PGM - atestă faptul că găurile sunt potrivite pentru dibluri, atât pentru ancore chimice, cât și mecanice. În cutie din plastic.

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire.

Silențiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu **4 spirale** pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la găurire, vibrații reduse și stabilitate mare. Oboseală redusă și solicitare scăzută a mașinii.

Conținut:

Burghiu de percuție Cod 789050: Câte 1 buc.

Ref. 5; 6 lungime 110 mm;

Ref. 6; 8; 10 lungime 160 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Ø burghiului	5 - 10 mm
Ambalaj	Cutie din plastic
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră

Accesorii

Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 8X160 mm	789050 8X160
Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 5X110 mm	789050 5X110
Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 6X110 mm	789050 6X110
Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 10X160 mm	789050 10X160
Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 6X160 mm	789050 6X160