

**Clește cu tăiere laterală, polizat, Lungimea totală: 110mm****Date comandă**

Numărul de comandă	724900 110
GTIN	4003773014324
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Formă subțire cu tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC).  
Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	1,2 mm
Lungimea totală	110 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	2 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	îmbrăcat în plastic
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat, capul lustruit
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu

Cu arc deschidere comutabil

nu

Tip produs

Clește de tăiere