

**Set de burghie de percuție din carbură „MX4”, Ø burghiului: 5-12 mm****Date comandă**

Numărul de comandă

789060 5-12

GTIN

4002395162147

Clasa articolului

76G

Descriere**Execuție:**

Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată. Viteză mărită de găurire datorită celor 4 tăișuri. Durabilitate dublă în comparație cu burghiile cu 2 tăișuri. Design cu 4 spirale cu volum mare. În casetă din plastic.

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire. Silențiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu **4 spirale** pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la găurire, vibrații reduse și stabilitate mare. Oboseală redusă și solicitare scăzută a mașinii.

Conținut:

Burghiu de percuție Cod 789050: Câte 1 buc.

Ref. 5; 6; 8 lungime 110 mm;

Gr. 6; 8; 10; 12 lungime 160 mm

Coadă tip: SDS Plus

Ambalaj: Casetă din plastic

Descriere tehnică

Ø burghiului

5 - 12 mm

Ambalaj	Casetă din plastic
Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră

Accesorii

Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 6X110 mm	789050 6X110
Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 6X160 mm	789050 6X160
Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 5X110 mm	789050 5X110
Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 12X160 mm	789050 12X160
Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 8X160 mm	789050 8X160
Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 10X160 mm	789050 10X160