

Garant**Clește de precizie cu tăiere laterală, formă normală, SFW, Lungimea totală: 110mm**

Date comandă

Numărul de comandă	725390 110
GTIN	4045197166364
Clasa articolului	71B

Descriere

Execuție:

Cap subțire, tășuri călite prin inducție și șlefuite precis; cu mini teșitură fină.
Braț cu manșoane de prindere din plastic și arc de deschidere.

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	110 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	0,3 - 1,2 mm
Putere de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	0,3 - 0,8 mm
Mini teșitură	Teșire foarte fină
Mâner	Manșon de plastic
Proces producție	Tășuri călite inductiv și precis rectificat
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Caracteristici nume produs	SFW

Latură cu arc de deschidere

da

Tip produs

Clește de tăiere

Accesorii

Set de arcuri 2 buc.

719270