

Garant
Clește de precizie cu tăiere laterală, formă normală, SFW, Lungimea totală: 130 mm

Date comandă

Numărul de comandă	725390 130
GTIN	4045197166371
Clasa articolului	71B

Descriere
Execuție:

Cap subțire, tășuri călite prin inducție și șlefuite precis; cu mini teșitură fină.
Braț cu manșoane de prindere din plastic și arc de deschidere.

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Mini teșitură: Teșire foarte fină

Putere de tăiere sârmă moale cu \varnothing de până la: 0,4 - 1,5 mm

Putere de tăiere sârmă semidură cu \varnothing de până la: 0,4 - 1 mm

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă semidură cu \varnothing de până la	0,4 - 1 mm
Lungimea totală	130 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu \varnothing de până la	0,4 - 1,5 mm
Mini teșitură	Teșire foarte fină
Mâner	Manșon de plastic
Proces producție	Tășuri călite inductiv și precis rectificate
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei

Caracteristici nume produs	SFW
Latură cu arc de deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere

Accesorii

Set de arcuri 2 buc.	719270
----------------------	--------