


**Clește cu tăiere laterală, polizat, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	724900 160
GTIN	4003773213420
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Formă subțire cu tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC).
Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4 mm
Lungimea totală	160 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	îmbrăcat în plastic
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat, capul lustruit
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu

Tip produs

Clește de tăiere