



## Clește cu tăiere laterală pentru plastic, cotit la 85°, KW, Lungimea totală: 160mm



### Date comandă

Numărul de comandă	725570 160
GTIN	4003773046820
Clasa articolului	73F

### Descriere

**Execuție:**

Tășuri fără teșire pentru o secțiune coplanară, fără bavură. Cap lustruit, mâner îmbrăcat în material plastic și arc de deschidere.

Cap cotit la 85°.

**Aplicație:**

Pentru tăierea coplanară a plasticului turnat (**nu pentru metal**).

**Standard:**

**DIN ISO 5743**

**Material:**

Oțel electric vanadiu, forjat și călit în ulei.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Mini teșitură	Fără teșire
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	lustruit
Cap	Cotit la 85°
Caracteristici nume produs	KW

Cu arc deschidere	da
Pentru materiale plastice	da
Șurub opritor reglabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere