



## Clește cu tăiere laterală pentru plastic cotit la 20°, KW, Lungimea totală: 150mm



### Date comandă

Numărul de comandă	725700 150
GTIN	2050001659613
Clasa articolului	76B

### Descriere

#### Execuție:

Tăișuri fără teșire pentru o secțiune coplanară, aproape fără bavură. Tăișuri deplasate pentru tăiere **ușor forfecată**. Mânere cu manșoane din cauciuc antialunecare și arcuri de deschidere. Cap înclinat la 20°.

#### Aplicație:

Pentru tăierea coplanară a plasticului turnat și a colierelor pentru cabluri (**nu pentru metal**).

#### Material:

Oțel special pentru scule, brunat.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	150 mm
Mini teșitură	Fără teșire
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	negru brunat
Cap	Înclinat la 20°
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	nu
Pentru materiale plastice	da

Șurub opritor reglabil

nu

Tip produs

Clește de tăiere