

Garant**Clește cu tăiere laterală pentru plastic, cotit la 15°, KW, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	725500 160
GTIN	4045197166401
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Tăișuri fără teșire pentru o secțiune coplanară, fără bavură. Cap lustruit, mâner îmbrăcat în material plastic și arc de deschidere.

Cap cotit la cca. 15°. Șurubul opritor reglabil reduce uzura tăișului.

Aplicație:

Pentru tăierea coplanară a plasticului turnat (**nu pentru metal**).

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Mini teșitură	Fără teșire
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	lustruit
Cap	Înclinat la 15°
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da

Pentru materiale plastice	da
Șurub opritor reglabil	da
Tip produs	Clește de tăiere

Accesorii

Arc pentru clește cu tăiere laterală pentru plastic Tip 160/5X20	725510 160/5X20
--	-----------------