

LINDSTRÖM

Clește cu vârf lat pentru electronică, Lungimea totală: 150mm**Date comandă**

Numărul de comandă	726120 150
GTIN	7314150103195
Clasa articolului	73M

Descriere**Execuție:**

Forme subțiri cu fălci subțiate. Muchiile exterioare ale fălcilor sunt rotunjite. Articulație de precizie introdusă, cu ghidaj foarte lung pentru stabilitate maximă la frecare minimă. Capul și articulația lustruită cu efect de oglindă. Manșoane de prindere **recomandate pentru ESD**, ergonomice, **din 2 componente**. Arcul de deschidere patentat reduce rezistența la închiderea cleștelui. Astfel forța exercitată asupra piesei este dozată cu mare exactitate.

Fălci plate-ascuțite, netede în interior.

Material:

Oțel pentru rulmenți cu bile ultaperformant, forjat.

Descriere tehnică

Lățimea capului	9 mm
Lungimea totală	150 mm
Lungimea fălcilor	20 mm
Model de	neted
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Formă a fălcii	lat-ascuțit, fălcile netede pe interior
Mâner	Manșoane de prindere din două componente

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (45 – 48 HRC)
Material	Oțel pentru rulmenți cu bile ultaperformant
Suprafață	lustruire tip oglindă
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește cu fălci plate