



Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță „multicraft”, Lățimea tijei b: 8mm



Date comandă

Numărul de comandă	660900 8
GTIN	7610733085651
Clasa articolului	63E

Descriere

Execuție:

Șurubelniță robustă, cu multe posibilități de utilizare cu tijă conică (tăiș) și suport de cheie hexagonal.

Mâner „multicraft” din material plastic rezistent la șoc (fără cadmiu), deosebit de aderent, chiar și cu mâini uleioase.

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată și o tenacitate deosebită. Cu vârf plan paralel, în trepte. De la Ref. 8 cu adaos hexagonal pentru suport de cheie. Suprafață nichelată și cromată, vârf negru.

Avantaj:

- **Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafață în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotație.**
- **Fără efect cam-out.**
- **Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate și nestandardizate de șurub.**
- **Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.**
- **Forma sferică ergonomică cu suprafață aderentă care nu dăunează pielii garantează lucrul fără efort și momente de rotație solicitante.**
- **Protecție împotriva rulării.**
- **Marcare cu simbol de antrenare și mărime.**

Aplicație:

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate, etc.

Descriere tehnică

Lățimea tijei b	8 mm
Grosime vârf a	1,2 mm

Lungimea lamei	160 mm
Tipul vârfului	5
Hexagon pentru acționare cu cheie	10 mm
Lungimea totală	270 mm
Serie	multicraft
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Tip produs	Șurubelniță