



Șurubelniță standard „Stainless” pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform, Lățimea tijei b: 3mm



Date comandă

Numărul de comandă	662500 3
GTIN	4013288107329
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Tije forjate, tășurile sunt corelate precis cu fanta standardizată a șuruburilor cu fantă.

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la șocuri **cu zone moi integrate** înlesnește transmiterea momentului și protejează, astfel, mâna și brațul.

Tijă Wera Lasertip din oțel superior cu tăiș conic și **vârf de antrenare cu suprafață rugoasă** (de la Ref. 3,5).

Standard:

DIN 5265 Form A

Notă:

Se garantează cea mai bună durabilitate pentru șurubelnițele standard, cu condiția ca șurubelnița utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale șuruburilor (consultați tabelele). Deteriorarea fantei șurubului este evitată dacă se alege șurubelnița de mărime potrivită.

Descriere tehnică

Lungimea totală	161 mm
Grosime vârf a	0,5 mm
Lungimea lamei	80 mm
Lățimea tijei b	3 mm
Denumirea producătorului	3335

Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Tip produs	Șurubelnițe