

**Foarfecă de cabluri cu acțiune compusă Izolată VDE, Lungimea totală: 580mm****Date comandă**

Numărul de comandă	730600 580
GTIN	4003773021797
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Cap cu tășuri în formă de seceră, tășuri și transmisie în capul de tăiere, brațe din țevă de oțel cu mânere protejate cu material plastic.

Cap lustruit, mânere **izolate până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

**Aplicație:**

Pentru tăierea cablurilor din cupru și aluminiu.

**Descriere tehnică**

Pentru conductor unic	150 mm <sup>2</sup>
Pentru Ø conductori multipli	27 mm
Lungimea totală	580 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	izolat prin imersie
Confirmare	mecanic, cu două mâini
Material	Braț: tub din oțel
Cap	Cap: oțel crom-vanadiu de calitate specială, forjat, călit în ulei
Cu arc deschidere	nu
Cap de filetat cu posibilitate de înlocuire	da
Tip produs	Foarfecă

---

## Accesorii

Cap de schimb pentru foarfeca de cabluri Lungimea totală  
580 mm

---

730610 580