

HellermannTyton

Clește, Tip: 8/10**Date comandă**

Numărul de comandă	729930 8/10
GTIN	4031026185231
Clasa articolului	76C

Descriere**Execuție:**

Corpul cleștelui din metal ușor cu 3 pini îndoiți, de oțel (Ref. 8/10 dreپți) înlocuibili. Mărimea deschiderii reglabilă prin intermediul șurubului tip știft.

Aplicație:

Pentru destinderea garniturilor din cauciuc și PVC.

Notă:

Utilizați doar dornuri de schimb specifice tipului.

Lungimea utilă a dornului: 65 mm

Lungimea totală: 150 mm

Lungimea totală a dornului: 80 mm

Pentru Ø exterior cablu: 23 - 28 mm

Pentru Ø interior al garniturii: 12 - 17 mm

Descriere tehnică

Pentru Ø interior al garniturii	12 - 17 mm
Lungimea totală a dornului	80 mm
Pentru Ø exterior cablu	23 - 28 mm
Lungimea totală	150 mm
Lungimea utilă a dornului	65 mm
Denumirea producătorului	NA8/10

Tip produs

Clește de sertizare

Accesorii

Set de dornuri de schimb 3 buc. Tip 8/10

729931 8/10

Arc pentru clește Tip 2

729320 2