



Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classic complet izolată, Lățimea tijei b: 2,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	663000 2,5
GTIN	7610733062393
Clasa articolului	63E

Descriere

Execuție:

Mâner și tijă **izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Fiecare șurubelniță a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.

Mâner subțire, cu manșon dermofil din elastomer și un miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistentă la șoc. Datorită structurii speciale a suprafeței, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită. Tije cu tășuri conice, în conformitate cu normele privind fantele șuruburilor. Izolat complet, rezistența la șoc a izolației reprezintă o valoare mult mai mare decât tensiunea minimă de încercare indicată conform VDE. Fiecare șurubelniță a fost verificată individual în baie de apă în ceea ce privește străpungerea la tensiune aplicată.

Aplicație:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Se garantează cea mai bună durabilitate pentru șurubelnițele standard, cu condiția ca șurubelnița utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale șuruburilor (consultați tabelele). Deteriorarea fantei șurubului este evitată dacă se alege șurubelnița de mărime potrivită.

Descriere tehnică

Grosime vârf a	0,4 mm
Tipul vârfului	0
Lungimea totală	165 mm
Lungimea lamei	80 mm

Lățimea tijei b	2,5 mm
Serie	Classic VDE
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Tip produs	Șurubelnițe