

**BAUDAT****Foarfecă de cabluri cu clichet, Lungimea totală: 430mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	731220 430
GTIN	2050001009319
Clasa articolului	76C

## Descriere

### Execuție:

Cap de tăiat cu lamă tăietoare în formă de seceră și mecanism cu transmisie. Fără devierea lamei tăietoare, cu ghidaj dublu. Deblocarea, adică deschiderea foarfecii este posibilă în orice poziție.

### Avantaj:

Pentru asigurarea puterii de tăiere este necesară o formă compactă și o greutate redusă.

### Aplicație:

Pentru secționarea curată a cablurilor de cupru și aluminiu. Recomandată și pentru cablu cu armare cu oțel bandă.

### Material:

Cuțit din oțel special. Brațe din oțel superior cu mânere de plastic.

## Descriere tehnică

Pentru Ø conductori multipli	55 mm
Pentru conductori singurari din cupru/ aluminiu	450 / 500 mm <sup>2</sup>
Lungimea totală	430 mm
Funcție clichet	da
Tip produs	Foarfecă

