

**BAUDAT****Foarfecă de cabluri cu clichet, Lungimea totală: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	731050 300
GTIN	2050001005595
Clasa articolului	76C

**Descriere****Execuție:**

Cap de tăiat cu lamă tăietoare în formă de seceră și mecanism cu transmisie. Fără devierea lamei tăietoare, cu ghidaj dublu. Deblocarea, adică deschiderea foarfecii este posibilă în orice poziție.

**Aplicație:**

Pentru secționarea curată a cablurilor de cupru și aluminiu. Ideală pentru spații înguste în dulapuri de comandă și canale pentru cabluri.

**Material:**

Cuțit din oțel special. Brațe din tablă de oțel cu mânere de plastic.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	300 mm
Pentru conductori singulari din cupru/ aluminiu	250 / 320 mm <sup>2</sup>
Pentru Ø conductori multipli	32 mm
Funcție clichet	da
Tip produs	Foarfecă