

VBW**Clește mic de tăiat bolțuri, Lungimea totală: 390mm**

Date comandă

Numărul de comandă	731900 390
GTIN	4005887007506
Clasa articolului	73L

Descriere

Execuție:

Cuțit de înaltă precizie pentru un consum de efort la separare cu până la 25% mai mic. Model mic, foarte ușor de mânuit, cu mânere optimizate ergonomic izolate cu material plastic.

Material:

Cuțit din oțel special crom-vanadiu, călit performant.

Descriere tehnică

Pentru bare singulare până la 19 HRC respectiv 800 N/mm ²	7 mm
Lungimea totală	390 mm
Pentru bare singulare până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm ²	4 mm
Pentru bare singulare până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm ²	5 mm
Tip produs	Clește de tăiere