

**Garant****Clești pentru cabluri metalice, Lungimea totală: 190mm****Date comandă**

Numărul de comandă	731500 190
GTIN	4045197293404
Clasa articolului	71B

**Descriere****Execuție:**

Formă rezistentă, integrală din oțel forjat în matriță. Cu articulație înșurubată și arc de deschidere. Duritate tăiș 64 HRC. Braț cu înveliș ușor din PVC.

**Aplicație:**

pentru tăierea cablurilor metalice, a cablurilor cu mai multe conductoare, etc.

**Material:**

Oțel special crom-vanadiu, călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Pentru Ø cabluri de sârmă/ oțel rotund moale	8 mm
Lungimea totală	190 mm
Pentru Ø cablului metalic (maxim 1600 N/mm <sup>2</sup> )	5 mm
Pentru Ø oțel rotund (maxim 1200 N/mm <sup>2</sup> )	4 mm
Tip produs	Clește de tăiere

**Accesorii**

Arc de schimb

731501