



Foarfecă de cabluri cu manșoane din mai multe componente izolată VDE, Lungimea totală: 165mm



Date comandă

Numărul de comandă	730350 165
GTIN	4003773039648
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Mânere cu **izolare până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Mânere cu manșon din mai multe componente. Cap cu tăișuri în formă de seceră. Foarfecă cromată. Taie neted și curat, fără strivire.

Aplicație:

Pentru tăierea cablurilor din cupru și aluminiu.

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță.

Descriere tehnică

Lungimea totală	165 mm
Putere de tăiere	50 mm ²
Putere tăiere până la Ø de	15 mm
Protecție prindere	da
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșon din mai multe componente
Confirmare	mecanic, cu o mână
Material	Oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei

Suprafață	cromat
Cu arc deschidere	nu
Tip produs	Foarfecă