



Clești pentru cabluri metalice, Lungimea totală: 190mm



Date comandă

Numărul de comandă	731550 190
GTIN	4003773040651
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Formă rezistentă, integrală din oțel forjat în matriță. Cu articulație înșurubată și arc de deschidere. Duritate tăiș 64 HRC. Braț cu înveliș ușor din PVC.

Cu arc de deschidere integrat și pârghie de blocare. Cu două profile de presare integrate pentru capacele de capăt ale manșoanelor Bowden și manșoanele de capăt pentru cabluri metalice.

Aplicație:

pentru tăierea cablurilor metalice, a cablurilor cu mai multe conductoare, etc.

Material:

Oțel special crom-vanadiu, călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	190 mm
Pentru Ø oțel rotund (maxim 1200 N/mm ²)	4 mm
Pentru Ø coardă pian	2,5 mm
Pentru Ø cablului metalic (maxim 1600 N/mm ²)	5 mm
Tip produs	Clește de tăiere