



## Foarfecă de cabluri cu acțiune compusă, Pentru Ø cablu: 32mm



### Date comandă

Numărul de comandă	731100 32
GTIN	4003773043935
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Cap de tăiat cu lamă tăietoare în formă de seceră și mecanism cu transmisie (utilizare cu o singură mână). Fără devierea lamei tăietoare, cu ghidaj dublu.

#### Aplicație:

Pentru secționarea curată a cablurilor din aluminiu sau cupru (și a lițelor). A nu se utiliza pentru sârmă de oțel, aliaje dure de aluminiu, conductoare din cupru tras dur.

#### Material:

Cuțit din oțel special, brațe din tablă de oțel cu manșoane de prindere.

#### Notă:

Puterea de tăiere a conductoarelor unice este redusă cu cca. 30 %.

### Descriere tehnică

Pentru Ø cablu	32 mm
Putere de tăiere a conductorului multiplu până la	240 mm <sup>2</sup>
Lungimea totală	250 mm
Protecție prindere	da
Mâner	Manșon din mai multe componente
Confirmare	mecanic, cu o mână, principiul clichetului

Material	Oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei
Tip produs	Foarfecă

## Accesorii

Cuțit mobil inclusiv șurub și piuliță Recomandat pentru Ø de cablu 32 mm	731130 32
--	-----------