



## Foarfecă de cabluri cu manșoane din mai multe componente izolată VDE, Lungimea totală: 200mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 730350 200    |
| GTIN               | 4003773026761 |
| Clasa articolului  | 73F           |

### Descriere

#### Execuție:

Mânere cu **izolare până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Mânere cu manșon din mai multe componente. Cap cu tășuri în formă de seceră. Foarfecă cromată. Taie neted și curat, fără strivire.

Datorită tășului dublu se obține o suprafață de tăiere foarte mare.

#### Aplicație:

Pentru tăierea cablurilor din cupru și aluminiu.

#### Material:

**Oțel special pentru scule**, forjat în matriță.

### Descriere tehnică

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Putere tăiere până la Ø de | 20 mm   |
| Lungimea totală            | 200 mm  |
| Putere de tăiere           | 70 mm <sup>2</sup>  |
| Standard                   | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201                                       |
| Mâner                      | Manșon din mai multe componente                                       |
| Confirmare                 | mecanic, cu o mână  |
| Material                   | Oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei |
| Suprafață                  | cromat  |

Cu arc deschidere

nu

Tip produs

Foarfecă