



Foarfecă de cabluri cu acțiune compusă, Pentru Ø cablu: 52mm



Date comandă

Numărul de comandă	731100 52
GTIN	4003773043942
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cap de tăiat cu lamă tăietoare în formă de seceră și mecanism cu transmisie (utilizare cu o singură mână). Fără devierea lamei tăietoare, cu ghidaj dublu.

Aplicație:

Pentru secționarea curată a cablurilor din aluminiu sau cupru (și a lițelor). A nu se utiliza pentru sârmă de oțel, aliaje dure de aluminiu, conductoare din cupru tras dur.

Material:

Cuțit din oțel special, brațe din tablă de oțel cu manșoane de prindere.

Notă:

Puterea de tăiere a conductoarelor unice este redusă cu cca. 30 %.

Descriere tehnică

Putere de tăiere a conductorului multiplu până la	380 mm ²
Lungimea totală	280 mm
Pentru Ø cablu	52 mm
Protecție prindere	da
Mâner	Manșon din mai multe componente
Confirmare	mecanic, cu o mână, principiul clichetului

Material	Oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei
Tip produs	Foarfecă

Accesorii

Cuțit mobil inclusiv șurub și piuliță Recomandat pentru Ø de cablu 52 mm	731130 52
--	-----------