

BAUDAT**Clești pentru cablu multifilar și cablu monofilar, Lungimea totală: 500mm**

Date comandă

Numărul de comandă	731720 500
GTIN	2050001009340
Clasa articolului	76C

Descriere

Execuție:

Tăișuri în formă de seceră pentru o tăietură sigură, precisă. Cuțite acoperite cu strat antiaderent din teflon cu tăișuri călite special.

Avantaj:

Robustețe maximă la o greutate redusă.

Aplicație:

Pentru tăierea cablurilor de sârmă, a oțelului rotund precum și a cablurilor din cupru și aluminiu.

Material:

Cuțit din oțel crom-vanadiu îmbunătățit. Brațe din oțel superior cu mânere de plastic.

Descriere tehnică

Pentru Ø cabluri de sârmă/ oțel rotund moale	11 mm
Lungimea totală	500 mm
Pentru cabluri de sârmă până la 1800 N/mm ² până la Ø de	10 mm
Pentru cablu până la	60 mm ²
Tip produs	Clește de tăiere