



Foarfecă de cabluri cu acțiune compusă Izolată VDE, Pentru Ø cablu: 32mm



Date comandă

Numărul de comandă	731150 32
GTIN	4003773026884
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cap de tăiat cu lamă tăietoare în formă de seceră și mecanism cu transmisie (utilizare cu o singură mână). Fără devierea lamei tăietoare, cu ghidaj dublu.

Izolare de până la 1000V conform DIN EN60900/VDE0682-201.

Aplicație:

Pentru secționarea curată a cablurilor din aluminiu sau cupru (și a lițelor). A nu se utiliza pentru sârmă de oțel, aliaje dure de aluminiu, conductoare din cupru tras dur.

Material:

Cuțit din oțel special, brațe din tablă de oțel cu manșoane de prindere.

Notă:

Puterea de tăiere a conductoarelor unice este redusă cu cca. 30 %.

Descriere tehnică

Pentru Ø cablu	32 mm
Lungimea totală	250 mm
Putere de tăiere a conductorului multiplu până la	240 mm ²
Protecție prindere	da
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșon din mai multe componente

Confirmare	mecanic, cu o mână, principiul clichetului
Material	Oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei
Tip produs	Foarfecă

Accesorii

Cuțit mobil inclusiv șurub și piuliță Recomandat pentru Ø
de cablu 32 mm

731130 32