

BAUDAT**Clești pentru cablu multifilar și cablu monofilar, Lungimea totală: 720mm**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 731720 720 |
| GTIN | 2050001009357 |
| Clasa articolului | 76C |

Descriere

Execuție:

Tăișuri în formă de seceră pentru o tăietură sigură, precisă. Cuțite acoperite cu strat antiaderent din teflon cu tăișuri călite special.

Avantaj:

Robustețe maximă la o greutate redusă.

Aplicație:

Pentru tăierea cablurilor de sârmă, a oțelului rotund precum și a cablurilor din cupru și aluminiu.

Material:

Cuțit din oțel crom-vanadiu îmbunătățit. Brațe din oțel superior cu mânere de plastic.

Descriere tehnică

| | |
|---|---------------------|
| Lungimea totală | 720 mm |
| Pentru cabluri de sârmă până la 1800 N/mm ² până la Ø de | 14 mm |
| Pentru cablu până la | 100 mm ² |
| Pentru Ø cabluri de sârmă/ oțel rotund moale | 16 mm |
| Tip produs | Clește de tăiere |