



## Clește compact de tăiat bolțuri CoBolt® cu manșoane, Lungimea totală: 200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	731740 200
GTIN	4003773047056
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Datorită transmisiei speciale prin pârghie se obține un randament de tăiere ridicat la un consum de putere relativ redus. Tăișuri călite inductiv (cca. 64 HRC).

Clește fosfatat negru, mânere cu manșoane din mai multe componente.

#### Aplicație:

Pentru sârme cu rezistență la întindere de până la 2000 N/mm<sup>2</sup>.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

### Descriere tehnică

Pentru sârmă de oțel moale până la Ø de	6 mm
Pentru sârmă de oțel cu duritate medie până la Ø de	5,2 mm
Pentru coardă pian până la Ø de	3,6 mm
Lungimea totală	200 mm
Denumirea producătorului	CoBolt®
Tăiș	călit
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel electric crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat

Cu arc deschidere

nu

Tip produs

Clește de tăiere