



## Foarfecă de cabluri cu acțiune compusă Izolată VDE, Pentru Ø cablu: 60mm



### Date comandă

Numărul de comandă	731150 60
GTIN	4003773075189
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Cap de tăiat cu lamă tăietoare în formă de seceră și mecanism cu transmisie (utilizare cu o singură mână). Fără devierea lamei tăietoare, cu ghidaj dublu.

**Izolare de până la 1000V conform DIN EN60900/VDE0682-201.**

#### Aplicație:

Pentru secționarea curată a cablurilor din aluminiu sau cupru (și a lițelor). A nu se utiliza pentru sârmă de oțel, aliaje dure de aluminiu, conductoare din cupru tras dur.

#### Material:

Cuțit din oțel special, brațe din tablă de oțel cu manșoane de prindere.

#### Notă:

Puterea de tăiere a conductoarelor unice este redusă cu cca. 30 %.

### Descriere tehnică

Pentru Ø cablu	60 mm
Putere de tăiere a conductorului multiplu până la	600 mm <sup>2</sup>
Lungimea totală	320 mm
Protecție prindere	da
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșon din mai multe componente

Confirmare	mecanic, cu o mână, principiul clichetului
Material	Oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei
Tip produs	Foarfecă