



Clește compact de tăiat bolțuri CoBolt® cu manșoane și arc de deschidere, Lungimea totală: 200mm



Date comandă

Numărul de comandă	731745 200
GTIN	4003773066859
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Datorită transmisiei speciale prin pârghie se obține un randament de tăiere ridicat la un consum de putere relativ redus. Tăișuri călite inductiv (cca. 64 HRC).

Clește fosfatat negru, mânere cu manșoane din mai multe componente. **Cu arc de deschidere și blocare integrată.**

Aplicație:

Pentru sârme cu rezistență la întindere de până la 2000 N/mm².

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Pentru sârmă de oțel moale până la Ø de: 6 mm

Pentru sârmă de oțel cu duritate medie până la Ø de: 5,2 mm

Pentru coardă pian până la Ø de: 3,6 mm

Descriere tehnică

Pentru sârmă de oțel moale până la Ø de	6 mm
Pentru sârmă de oțel cu duritate medie până la Ø de	5,2 mm
Pentru coardă pian până la Ø de	3,6 mm
Lungimea totală	200 mm
Denumirea producătorului	CoBolt®
Tăiș	călit
Mâner	Manșon din mai multe componente

Material	Oțel electric crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere