

Clește cu tăiere laterală pentru electronică, model îngust, KW, Lungimea totală: 130 mm



Date comandă

Numărul de comandă	726680 130
GTIN	4250157116376
Clasa articolului	76B

Descriere

Execuție:

Clești profesionali cu tăietură ușor forfecată. Ambele părți ale cleștelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate și suprafețelor rectificată, pentru asigurarea unei tăieturi de precizie. Cu arcuri de deschidere și mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură și comodă.

Material:

Din oțel carbon (C70), ștanțat precis și tratat termic cu fosfatăre fără reflexie.

Mini teșitură: Fără teșire

Material: Oțel carbon (C70)

Lățimea capului: 9,5 mm

Lungimea de tăiere: 8 mm

Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la: 0,8 mm

Descriere tehnică

Lățimea capului	9,5 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,8 mm
Lungimea totală	130 mm
Lungimea de tăiere	8 mm
Mini teșitură	Fără teșire
Material	Oțel carbon (C70)

Suprafață	fosfatat anti-reflexie
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da