



Clește cu tăiere laterală Super Knips[®], pentru electronică, cap îngust, KW, Lungimea totală: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	726610 125
GTIN	4003773039778
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cap subțire cu tășuri rectificat cu precizie, cu șlefuire finală fină. Mânere cu manșoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oțel special pentru scule, brunat.

Descriere tehnică

Lățimea capului	12,5 mm
Lungimea totală	125 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,2 - 1 mm
Lungimea de tăiere	9 mm
Mini teșitură	Fără teșire
Material	Oțel special pentru scule
Formă piatră	îngust
Standard	DIN ISO 9654
Mâner	Manșon din mai multe componente

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Suprafață	brunat
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
cu clemă	nu
Tip produs	Clește de tăiere