

VBW**Foarfecă de tăiat plasă de sârmă sudată, Lungimea totală: 950mm****Date comandă**

Numărul de comandă	737200 950
GTIN	4005887426901
Clasa articolului	73L

Descriere**Execuție:**

Cap special rezistent cu transmisie pentru tăierea plaselor de sârmă sudată. Piesă intermediară forjată cu șurub pentru reglarea precisă a capului, limitator de cursă forjat, brațe tubulare vopsite cu mânere cu manșoane din mai multe componente.

Aplicație:

Pentru tăierea covoarelor din vergea de armătură și a oțelurilor rotunde cu rezistență de până la 1600 N/mm².

Material:

Cap din oțel special pentru scule, tășuri călite suplimentar inductiv.

Piese de schimb:

Cuțit de schimb Cod 737210. Șurub de schimb Cod 737220. Șurub de reglare de schimb Cod 737230.

Notă:

Pentru debitarea \varnothing 8mm / 48HRC este necesară repetarea re poziționării.

Descriere tehnică

Lungimea totală	950 mm
Pentru bare singulare până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm ²	6 mm
Pentru bare duble până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm ²	2×8 mm
Pentru bare singulare până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm ²	9 mm
Pentru bare singulare până la 19 HRC respectiv 800 N/mm ²	11 mm

Tip produs

Clește de tăiere

Accesorii

Set de șuruburi de schimb, cu piulițe 3 buc. Tip 950

737220 950

Cap de schimb complet cu șurub pentru cap Lungimea totală 950 mm

737210 950

Șurub de reglare de schimb cu piuliță Tip 950

737230 950