

**Clește de tăiat bolțuri, Lungimea totală: 760mm****Date comandă**

Numărul de comandă	733300 760
GTIN	4003773066774
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Cap cu acțiune compusă și cuțite universale. Corectare ulterioară precisă și simplă a cuțitului prin intermediul șuruburilor excentrice. Cu limitator de cursă forjat, cu amortizor confortabil; brațe tubulare vopsite acoperite cu vopsea pulbere, cu mânere cu manșoane din mai multe componente.

**Aplicație:**

Pentru tăierea oțelurilor normale și cu rezistență înaltă de până la 48 HRC (rezistență cca. 1600 N/mm<sup>2</sup>).

**Material:**

Cuțit din oțel ultraperformant crom-vanadiu, tășuri călite suplimentar inductiv (cca. 62 HRC).

**Piese de schimb:**

Cap cuțit de schimb Cod 733350.

**Descriere tehnică**

Pentru oțel rotund până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm <sup>2</sup> până la Ø de	9 mm
Pentru oțel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm <sup>2</sup> până la Ø de	11 mm
Lungimea totală	760 mm
Pentru oțel rotund până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm <sup>2</sup> până la Ø de	8 mm
Material	Oțel crom-vanadiu ultraperformant

Tip produs

Clește de tăiere

---

**Accesorii**Cap de schimb complet cu șuruburi Lungimea totală 760  
mm

733350 760