

**Clește de tăiat bolțuri, Lungimea totală: 910mm****Date comandă**

Numărul de comandă	733300 910
GTIN	4003773066781
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Cap cu acțiune compusă și cuțite universale. Corectare ulterioară precisă și simplă a cuțitului prin intermediul șuruburilor excentrice. Cu limitator de cursă forjat, cu amortizor confortabil; brațe tubulare vopsite acoperite cu vopsea pulbere, cu mânere cu manșoane din mai multe componente.

Aplicație:

Pentru tăierea oțelurilor normale și cu rezistență înaltă de până la 48 HRC (rezistență cca. 1600 N/mm²).

Material:

Cuțit din oțel ultraperformant crom-vanadiu, tășuri călite suplimentar inductiv (cca. 62 HRC).

Piese de schimb:

Cap cuțit de schimb Cod 733350.

Descriere tehnică

Lungimea totală	910 mm
Pentru oțel rotund până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm ² până la Ø de	9 mm
Pentru oțel rotund până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm ² până la Ø de	10 mm
Pentru oțel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm ² până la Ø de	13 mm
Material	Oțel crom-vanadiu ultraperformant

Tip produs

Clește de tăiere

Accesorii

Cap de schimb complet cu șuruburi Lungimea totală 910 mm

733350 910