

VBW**Foarfecă de tăiat grătare și materiale plate, Lungimea totală: 840mm**

Date comandă

Numărul de comandă	738000 840
GTIN	4005887492401
Clasa articolului	73L

Descriere

Execuție:

Cap de tăiat cu transmisie, piesă intermediară forjată în matriță, limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare, brațe tubulare vopsite, cu mânere cu manșoane din mai multe componente.

Aplicație:

Tăierea barelor late din grătare de la o lărgime a ochiului de 30×30 mm.

Material:

Cap din aliaj superior de oțel, forjat în matriță, călit și cu tășuri călite inductiv.

Piese de schimb:

Cap cuțit de schimb Cod 738010.

Descriere tehnică

pentru oțel plat până la 20 HRC	40×4 mm
Lungimea totală	840 mm
Tip produs	Clește de tăiere

Accesorii

Cap de schimb complet cu șuruburi Lungimea totală 840 mm	738010 840
--	------------