

Tester de tensiune unipolar, Lățimea lamei: 3mm



Date comandă

Numărul de comandă	665050 3
GTIN	4016133452001
Clasa articolului	66B

Descriere

Execuție:

Mâner din material plastic cu vârf de șurubelniță izolat și agățătoare de buzunar.

Execuție simplă, Ref. 3,5 fără agățătoare. Intervalul de utilizare 120 – 250 V.

Notă:

Acest dispozitiv de verificare a tensiunii respectă dispozițiile privind protecția muncii conform VDE 0680/6. Prin urmare lămpile mici cu neon nu pot fi înlocuite.

Descriere tehnică

Lungimea lamei	60 mm
Agățătoare de buzunar	da
Lățimea lamei	3 mm
Lungimea totală	145 mm
Zonă de încercare	120 - 250 V
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Tip produs	Dispozitiv de verificare a tensiunii