



Set de freze profilate din carbură, Număr de freze: 12



Date comandă

Numărul de comandă	795720 12
GTIN	4002395275564
Clasa articolului	76H

Descriere

Execuție:

Cu adaptoare din carbură; două tășuri, care taie frontal și în circumferință, coadă de 8 mm.

Aplicație:

Pentru frezarea canalelor și a profilurilor în lemn de esență tare, blaturi acoperite, materiale plastice etc.

Livrare:

- 1 Freză de șanfrenat 45°
- 2 Freze pentru rotunjit muchiile r6 + r9
- 3 Freză pentru raionat convexă r6 + r6,35 + r9,5
- 1 Freză de teșire
- 3 Freze pentru canale 8 + 12+ 16 mm
- 1 Freză pentru nuturi 14,3 mm
- 1 Freză pentru canale de pană 11 mm/60°
- în teacă de lemn

Descriere tehnică

Număr freze pentru nuturi in coadă de rândunică	1
Număr freze convexe	3
Număr freze pentru sfert de tor	2

Număr freze de rotunjit	1
Număr freze canale	2
Număr de freze	12
Număr freze pentru cornișe	1
Număr freze fațetat	1
Număr de freze pentru canale de pană	1
Materialul sculei	Carbura
Ambalaj	Cutie din lemn
Ø cozii	8 mm
Tip produs	Freză profilată