



Set de șurubelnițe Kraftform Kompakt VDE, Număr de piese: 18



Date comandă

Numărul de comandă	667260 18
GTIN	4013288191083
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Mâner **Kraftform** cu lame interschimbabile cu o lungime de 154 mm (inclusiv chei pentru dulap de comandă) izolat complet până la 1000 V conform DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201 și un dispozitiv de verificare a tensiunii (până la 250 V conform VDE 0680/6) în trusă din material textil cu prindere cu scai și inel de curea.

Conținut:

Tijă pentru șurubelniță lată: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Tije pentru Phillips: PH1 și PH2

Tije pentru șurubelniță Pozidriv: PZ1 și PZ2

Phillips lată (profil combinat): PH/S1 și PH/S2 (profil combinat)

Pozidriv lată (profil combinat): PZ/S1 și PZ/S2 (profil combinat)

Pătrat: 8 mm și 1/4 inch (lungime 89 mm)

Triunghi: 9 mm (lungime 89 mm)

Bit cu două aripi: (lungime 89 mm)

Dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 665030: Ref. 3

Mâner Kraftform pentru tije interschimbabile Cod 667411: Ref. 1

Descriere tehnică

Număr de piese	18
Profil de antrenare	Cheie cu două aripi

Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil combinat Phillips / lată
Profil de antrenare	Cheie tubulară pătrată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil combinat Pozidriv / lată
Profil de antrenare	Cheie tubulară triunghiulară
Denumirea producătorului	KK VDE 18 Universal 1
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Capac pivotant	nu
Tip produs	Șurubelniță

Accesorii

Mâner individual Kraftform VDE Tip 1	667411 1
--------------------------------------	----------