

VBW**Clește pentru țevi de colț, Ø țevii: 3inch****Date comandă**

Numărul de comandă	810700 3
GTIN	4005887271204
Clasa articolului	83E

Descriere**Execuție:**

Formă suedeză; falcă subțire, formă specială, cu autostrângere, înclinată la 45°. Complet forjat cu piuliță de reglare asigurată contra pierderii.

VBW pentru prinderea țevii în trei, respectiv patru puncte. Racordurile filetate hexagonale și piesele plate pot fi prinse astfel sigur, fără deformare. Mânere izolate cu material plastic **antialunecare**.

Material:

Oțel crom-vanadiu; îmbunătățit, falcă călită prin inducție. Vopsit, fălci rectificat, neacoperite.

Descriere tehnică

Deschidere	120 mm
Lungimea totală	700 mm
Ø țevii	3 inch
Unghi cioc	45 grad
Model mâner	îmbrăcat în plastic antialunecare
Proces producție	forjat complet
Tratare cioc	călit prin inducție
Material clește	Oțel crom-vanadiu
Formă suedeză	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori

