



Clește pentru țevi de colț, cu reglare rapidă, Ø țevii: 1 inch



Date comandă

Numărul de comandă	810750 1
GTIN	4049002099830
Clasa articolului	86A

Descriere

Execuție:

Formă suedeză, cu falcă tip menghină subțire, înclinată la 45°. Forjat complet. Utilizare foarte ușoară datorită **reglării rapide** brevetate și dispozitivului de protecție integrat, ce împiedică prinderea degetelor. Falcă în S pentru prinderea țevii în trei puncte. Mânere îmbrăcate în **material plastic antialunecare**.

Standard:

DIN 5234

Material:

Oțel crom-vanadiu; îmbunătățit, falcă călită prin inducție. Vopsit, fălci rectificat.

Descriere tehnică

Deschidere	42 mm
Ø țevii	1 inch
Lungimea totală	325 mm
Unghi cioc	45 grad
Model mâner	îmbrăcat în plastic antialunecare
Tratare cioc	călit prin inducție
Material clește	Oțel crom-vanadiu
Standard	DIN 5234
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori

