

**VBW****Clește pentru țevi de colț, Ø țevii: 1/2inch****Date comandă**

Numărul de comandă	810700 1/2
GTIN	4005887270801
Clasa articolului	83E

**Descriere****Execuție:**

Formă suedeză; falcă subțire, formă specială, cu autostrângere, înclinată la 45°. Complet forjat cu piuliță de reglare asigurată contra pierderii.

**VBW** pentru prinderea țevii în trei, respectiv patru puncte. Racordurile filetate hexagonale și piesele plate pot fi prinse astfel sigur, fără deformare. Mânere izolate cu material plastic **antialunecare**.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu; îmbunătățit, falcă călită prin inducție. Vopsit, fălci rectificat, neacoperite.

**Descriere tehnică**

Deschidere	39 mm
Ø țevii	1/2 inch
Lungimea totală	240 mm
Unghi cioc	45 grad
Model mâner	îmbrăcat în plastic antialunecare
Proces producție	forjat complet
Tratare cioc	călit prin inducție
Material clește	Oțel crom-vanadiu
Formă suedeză	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori

